


SF3407



分體式流動感測器
SFN12AAC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5800 + E40127
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
製程連接		1/2" NPT
應用		
介質		液體; 腐蝕性的介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	5
液體		
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0200
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	0...60
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	0...20
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	2...20
液體		
反應時間	[s]	2...20


SF3407



分體式流動感測器

SFN12AAC

工作條件	
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	PTFE
材質(潮濕部件)	PTFE
製程連接	1/2" NPT
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 6 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm ²	
連接	



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色