


SM2601

電磁流量計

SMN21XGXFRKG/US-100



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1	
測量範圍	80...9600 gph	1.3...160 gpm
製程連接	螺紋連接 2" NPT DN50	

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	加法器功能; 空管檢測; 應用於工業應用
介質	導電液體; 水; 水為基本的介質
介質說明	導電率: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ 粘性: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)

SM2601



電磁流量計

SMN21XGXFRKG/US-100

介質溫度	[°F]	14...176
抗壓強度	[bar]	16
抗壓強度	[psi]	232
允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準）	[bar]	16
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...32 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	< 150
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	5
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
輸入		
輸入		計數器復位
輸出		
輸出數量		2
輸出信號		開關信號; 類比信號; 脈衝信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置)
電氣設計		PNP/NPN
數字輸出數量		2
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250; (每個輸出)
類比輸出數量		1
類比電流輸出	[mA]	4...20; (可調整量程)
負載最大值	[Ω]	500
類比電壓輸出	[V]	0...10; (可調整量程)
負載電阻最小值	[Ω]	2000
脈衝輸出		流量計
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
輸出頻率	[Hz]	0.1...10000
測量/設定範圍		
測量範圍	80...9600 gph	1.3...160 gpm
顯示範圍	-11520...11520 gph	-190...190 gpm
分辨率	5 gph	0.1 gpm
開關點, SP	130...9600 gph	2.1...160 gpm
復原點, rP	80...9550 gph	1.3...159.2 gpm
測量值起點, ASP	0...7680 gph	0...128 gpm
測量值終點, AEP	1920...9600 gph	32...160 gpm
較小流量cut-off, LFC	< 240 gph	< 4 gpm
步距	5 gph	0.1 gpm
測量動態性		1:120

SM2601



電磁流量計

SMN21XGXFRKG/US-100

流量監控		
脈衝值		0.02...160 E06 gal
設定步距		0.02 gal
脈衝長度	[s]	0,008...2
溫度監控		
測量範圍	[°F]	-4...176
顯示範圍	[°F]	-40...212
分辨率	[°F]	0.5
開關點, SP	[°F]	-2...176
復原點, rP	[°F]	-3...175
測量值起點	[°F]	-4...140
測量值終點	[°F]	32...176
設定步距	[°F]	0.5
精度/偏差		
流量監控		
精確度 (在測量範圍)		± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
重複精度		± 0,2% MEW
溫度監控		
溫度變化率		± 0,0185 °F / K
精確度	[K]	± 1 (77 °F; Q > 4 gpm)
反應時間		
流量監控		
反應時間	[s]	0.35; (dAP = 0)
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0...50
阻尼過程值dAP	[s]	0...5
溫度監控		
響應時間T05 / T09	[s]	T09 = 3 (Q > 4 gpm)
軟體/編程		
參數設定	流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控; 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/頻率/脈衝輸出; 啟動延遲; 顯示可以關閉; 顯示單位; 空管檢測	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9 CDV	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	3	
二位輸出製程數據	2	
處理周期最小值	[ms]	5
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	390

SM2601



電磁流量計

SMN21XGXFRKG/US-100


工作條件		
環境溫度	[°F]	14...140
存儲溫度	[°F]	-13...176
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 60947-5-9	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	85
UL認證	UL認證編號	I008
	文件數量UL	E174189
承壓設備指令	良好的工程實踐；可應用於第2組流體；根據需求流體組1的液體	
機械技術數據		
重量	[g]	2643
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4571/316Ti); PEEK; FKM	
製程連接	螺紋連接 2" NPT DN50	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	6 x LED, 綠色 (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³)
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
	編程	字母數字顯示, 4位數字
附件		
供貨範圍	標籤	
注釋		
注釋	MW = 測量值	
	MEW = Final value of the measuring range	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		
		

SM2601



電磁流量計
SMN21XGXFRKG/US-100

連接



- OUT1:

顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
開關輸出 空管檢測
開關輸出 流量監控
頻率輸出 流量監控
脈衝輸出 數量計
信號輸出 預設容量計
IO-Link
- OUT2:

開關輸出 空管檢測
開關輸出 流量監控
開關輸出 溫度監控
類比輸出 流量監控
類比輸出 溫度監控
輸入 計數器復位
芯線顏色：
- BK =

黑色
- BN =


棕色
- BU =

藍色
- WH =

白色

圖表

壓力損失



dP 壓力損失
Q 流量體積