

SF3004




分體式流動感測器

SFR12ABA/US-100

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5200 或者 SF5201

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接 G 1/2 外螺紋

應用

應用 高溫範圍
介質 液體; 氣體介質
介質溫度 [°C] -25...80
抗壓强度 [bar] 30

液體

應用 高溫範圍
介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體

反應時間 [s] 1...10

SF3004




分體式流動感測器


SFR12ABA/US-100

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4305/303)
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		G 1/2 外螺紋
附件		
供貨範圍		密封圈： 2 x AMF 30
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器： 1 x M12; 編碼： A; 電纜長度最大值： 100 m



連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色