

SF3005




分體式流動感測器

SFR12ADB

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5350 + E40096

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接 G 1/2 外螺紋

應用

應用 高壓範圍
介質 液體; 氣體介質
介質溫度 [°C] -25...80
抗壓强度 [bar] 300

液體

應用 高壓範圍
介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體

反應時間 [s] 1...10


SF3005



分體式流動感測器

SFR12ADB

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC		
連接		



芯線顏色:	
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色