


SM7601

電磁流量計

SMN34GGXFRKG/US-100



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
測量範圍	3...792 gph 0.06...13.2 gpm
製程連接	螺紋連接 3/4" NPT DN20

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	加法器功能; 應用於工業應用
介質	導電液體; 水; 水為基本的介質
介質說明	導電率: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ 粘性: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
介質溫度 [°F]	14...158
抗壓強度 [bar]	16
抗壓強度 [psi]	232
允許工作壓力的最大值 (應用於應用程序符合CRN標準)	11.2

電氣數據

工作電壓 [V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA]	95; ((24))
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	5

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
---------	----------------------

輸入

輸入	計數器復位
----	-------

SM7601

電磁流量計

SMN34GGXFRKG/US-100



輸出		
輸出數量	2	
輸出信號	開關信號；類比信號；脈衝信號；IO-Link；（可配置）	
電氣設計	PNP/NPN	
數字輸出數量	2	
輸出功能	常開/常閉；（可設定參數）	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200	
類比輸出數量	1	
類比電流輸出 [mA]	4...20;（可調整量程）	
負載最大值 [Ω]	500	
類比電壓輸出 [V]	0...10;（可調整量程）	
負載電阻最小值 [Ω]	2000	
脈衝輸出	流量計	
短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
測量/設定範圍		
測量範圍	3...792 gph	0.06...13.2 gpm
顯示範圍	-951...951 gph	-15.84...15.84 gpm
分辨率	1 gph	0.02 gpm
開關點, SP	7...792 gph	0.12...13.2 gpm
復原點, rP	3...788 gph	0.06...13.14 gpm
測量值起點, ASP	0...636 gph	0...10.6 gpm
測量值終點, AEP	156...792 gph	2.6...13.2 gpm
步距	1 gph	0.02 gpm
流量監控		
脈衝值	0.01...99 990 000 gal	
脈衝長度 [s]	0,005...2	
溫度監控		
測量範圍 [°F]	-4...176	
分辨率 [°F]	0.5	
開關點, SP	-2.5...176	
復原點, rP	-3.5...175	
測量值起點 [°F]	-4...140.5	
測量值終點 [°F]	31.5...176	
設定步距 [°F]	0.5	
精度/偏差		
流量監控		
精確度（在測量範圍）	± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)	
重複精度	± 0,2% MEW	
溫度監控		
精確度 [K]	± 2,5 (Q > 0,26 gpm)	

SM7601

電磁流量計

SMN34GGXFRKG/US-100



反應時間		
流量監控		
反應時間	[s]	0.15; (dAP = 0, T19)
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0...50
阻尼過程值dAP	[s]	0...5
溫度監控		
響應時間T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 0,26 gpm)
軟體/編程		
參數設定	流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控; 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/脈衝輸出; 啟動延遲; 顯示可以關閉; 顯示單位	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	3	
二位輸出製程數據	2	
處理周期最小值	[ms]	5
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	573
工作條件		
環境溫度	[°F]	14...140
存儲溫度	[°F]	-13...176
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 60947-5-9	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	145
承壓設備指令	良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體	
機械技術數據		
重量	[g]	588.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM	
製程連接	螺紋連接 3/4" NPT DN20	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	6 x LED, 綠色 (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³)
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
	編程	字母數字顯示, 4位數字

SM7601




電磁流量計
SMN34GGXFRKG/US-100

注釋	
注釋	MW = 測量值
	MEW = Final value of the measuring range
包裝單位	1 件數
電氣連接	

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



OUT1:	顏色符合DIN EN 60947-5-6標準 開關輸出 流量監控 脈衝輸出 數量計 信號輸出 預設容量計 IO-Link
OUT2:	開關輸出 流量監控 開關輸出 溫度監控 類比輸出 流量監控 類比輸出 溫度監控 輸入 計數器復位 芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色

SM7601


電磁流量計

SMN34GGXFRKG/US-100



圖表

壓力損失



dP 壓力損失

Q 流量體積