




停產產品 - 存檔登錄



- 1 內螺紋 M18 x 1.5
2 設定按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

M18 x 1,5 內螺紋

應用

介質

液體; 氣體介質

介質溫度 [°C]

-25...80

抗壓強度 [bar]

30

液體

介質溫度 [°C]

-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]

-25...80

電氣數據

工作電壓公差 [%]

-5...10

工作電壓 [V]

85...265 AC

額定電壓AC [V]

< 240

防護等級

II

反相保護

否

開機延遲時間 [s]

15; (光信號化)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1



輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		繼電器
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉；(可設定參數)
繼電器介面容量		3 A (250 V AC / 30 V DC)；(轉換週期數：2千萬(機械式)；當電流負載為3 A時，開關循環為：100,000電氣；關(OFF)類型 常開)
短路保護		否
過載保護		否
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...3000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	300
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整		按鈕
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	0.276
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		PBT-GF20
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)；O形環：FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋
顯示器/操作件		
顯示	功能	10 x LED, 三色

SI0106

流量監控器

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF



電氣連接

需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲； $\leq 5\text{ A}$ ；快速行動
-------	---

注釋

注釋	建議 短路後請檢查產品的安全功能。
----	-------------------


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器：1 x 1/2"；編碼：C



連接



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 5\text{ A}$ 快速行動