

SI1004

流量監控器


SID10ADB100G/US-100-IAZ



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SI5004

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 內螺紋 M18 x 1.5
- 2 設定按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
製程連接	M18 x 1,5 內螺紋

應用

介質	液體
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	300

液體

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC; (符合 EN 50178 SELV/PELV 標準; 參考 UL: 根據 UL508 標準, 具過載電流保護的“限制電壓”。)
電流損耗 [mA]	90; (無負載)
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	15; (光信號化)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
------	---

SI1004



流量監控器

SID10ADB100G/US-100-IAZ

輸出信號	類比信號
類比輸出數量	1
類比電流輸出 [mA]	4...20
負載最大值 [Ω]	500
過載保護	是

測量/設定範圍

液體	
設定範圍	[cm/s] 3...60

反應時間	
反應時間 [s]	1...10

液體	
反應時間	[s] 1...10

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

機械技術數據		
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環： FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋

顯示器/操作件		
顯示	功能	10 x LED, 2個顏色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



SI1004

流量監控器

SID10ADB100G/US-100-IAZ



連接

