

ST0521

流量監控器


SCR14AACFPKG/US-100-IPF



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SR5900 + SF2405

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1/4 外螺紋

應用

介質	腐蝕性的介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	5

液體

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP

ST0521



流量監控器

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉；（可設定參數）
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

測量/設定範圍

液體	
設定範圍 [cm/s]	3...200
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...40

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	7
-------------------	---

反應時間

反應時間 [s]	2...20
----------	--------

液體

反應時間 [s]	2...20
----------	--------

軟體/編程

開關點調整	電位計
-------	-----

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據

材質	PBT-GF20
材質(潮濕部件)	PTFE
製程連接	G 1/4 外螺紋

顯示器/操作件

顯示	功能	11 x LED
----	----	----------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器：1 x M12；編碼：A



ST0521

流量監控器

SCR14AACFPKG/US-100-IPF



連接

