


# ST0525

流量監控器  
SCR14ABNFPKG/PH



停產產品 - 存檔登錄



## 產品特徵

|         |           |
|---------|-----------|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 |
| 製程連接    | G 1/4 外螺紋 |

## 應用

|            |          |
|------------|----------|
| 介質         | 液體       |
| 介質溫度 [°C]  | -25...80 |
| 抗壓強度 [bar] | 30       |

## 電氣數據

|            |            |
|------------|------------|
| 工作電壓 [V]   | 20...36 DC |
| 電流損耗 [mA]  | < 45       |
| 反相保護       | 是          |
| 開機延遲時間 [s] | < 20       |

## 總的輸入/輸出

|         |           |
|---------|-----------|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 |
|---------|-----------|

## 輸出

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 輸出數量               | 1              |
| 輸出信號               | 開關信號           |
| 電氣設計               | PNP            |
| 數字輸出數量             | 1              |
| 輸出功能               | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關輸出DC電壓降最大值 [V]   | 2.5            |
| 開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 400            |

# ST0525



## 流量監控器

SCR14ABNFPKG/PH

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 短路保護               | 是                                                     |
| 短路保護類型             | 脈衝                                                    |
| 過載保護               | 是                                                     |
| 測量/設定範圍            |                                                       |
| 設定範圍 [cm/s]        | 3...300                                               |
| 最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] | 3...60                                                |
| 精度/偏差              |                                                       |
| 介質溫度梯度最大值 [K/min]  | 15                                                    |
| 反應時間               |                                                       |
| 反應時間 [s]           | 1...10                                                |
| 軟體/編程              |                                                       |
| 開關點調整              | 電位計                                                   |
| 工作條件               |                                                       |
| 環境溫度 [°C]          | -20...80                                              |
| 外殼防護等級             | IP 67                                                 |
| 機械技術數據             |                                                       |
| 材質                 | PBT-GF20                                              |
| 材質(潮濕部件)           | 不鏽鋼(1.4305/303) 15 µm nickel-phosphorus-coated 鎳-磷-塗層 |
| 製程連接               | G 1/4 外螺紋                                             |
| 顯示器/操作件            |                                                       |
| 顯示                 | 功能11 x LED                                            |
| 附件                 |                                                       |
| 供貨範圍               | 密封圈: 2 x AMF 30<br>螺絲刀                                |
| 注釋                 |                                                       |
| 包裝單位               | 1 件數                                                  |

# ST0525

流量監控器

SCR14ABNFPKG/PH



## 電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## 連接



BN = 棕色  
BU = 藍色  
BK = 黑色