

ST1305




分體式流動感測器

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: ST1306

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接

M12 x 1,75

應用

應用

高溫範圍

介質

液體; 氣體介質

抗壓強度

[bar]

30

液體

應用

高溫範圍

介質溫度

[°C]

0...120

氣體介質

介質溫度

[°C]

0...100

電氣數據

連接控制顯示器

VS 0100

測量/設定範圍

液體

設定範圍

[cm/s]

3...300

最大靈敏度時的測量範圍

[cm/s]

3...60

氣體介質

設定範圍

[cm/s]

200...1500

最大靈敏度時的測量範圍

[cm/s]

200...800


ST1305



分體式流動感測器

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1.75
螺紋代號		M12 x 1.75
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		M12 x 1,75
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜： 6 m, PUR; 電纜長度最大值： 100 m; 4 x 0.25 mm²		
連接		



芯線顏色：

BN =	棕色
GN =	綠色
WH =	白色
YE =	黃色