
ST2601

流量監控器

SCR14ABAFPKG/6M/PH

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
製程連接		G 1/4 外螺紋
應用		
介質		液體
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	30
電氣數據		
工作電壓	[V]	20...36 DC
電流損耗	[mA]	< 45
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 20
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

ST2601


流量監控器


SCR14ABAFPKG/6M/PH

過載保護		是
測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整		電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		G 1/4 外螺紋
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
附件		
供貨範圍		密封圈: 2 x AMF 30
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²

連接





芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色