

ST2609

流量監控器


SCR14ABBFPG/US-100-IPF



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SI5000 + E40099

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量：1
製程連接	G 1/4 外螺紋

應用

介質	液體
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量：1
---------	----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1

ST2609



流量監控器

SCR14ABBFPKG/US-100-IPF

輸出功能	常開/常閉；(可設定參數)	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

測量/設定範圍		
設定範圍 [cm/s]		3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		3...60

精度/偏差		
介質溫度梯度最大值 [K/min]		15

反應時間		
反應時間 [s]		1...10

軟體/編程		
開關點調整		電位計

工作條件		
環境溫度 [°C]		-20...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據		
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/4 外螺紋

顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED

附件		
供貨範圍		密封圈：2 x AMF 30 螺絲刀

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
------	--	--

連接器：1 x M12；編碼：A





ST2609

流量監控器

SCR14ABBFPKG/US-100-IPF



連接



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色