


# ST2614

流量監控器

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF



停產產品 - 存檔登錄



## 產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

1/4" NPT

## 應用

介質

液體

介質溫度 [°C]

-25...80

抗壓強度 [bar]

30

## 電氣數據

工作電壓 [V]

20...36 DC

電流損耗 [mA]

< 45

反相保護

是

開機延遲時間 [s]

< 20

## 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

## 輸出

輸出數量

1

輸出信號

開關信號

電氣設計

PNP

數字輸出數量

1

輸出功能

常開/常閉; (可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值 [V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]

400

# ST2614



## 流量監控器

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

|             |         |                 |
|-------------|---------|-----------------|
| 短路保護        |         | 是               |
| 短路保護類型      |         | 脈衝              |
| 過載保護        |         | 是               |
| 測量/設定範圍     |         |                 |
| 設定範圍        | [cm/s]  | 3...300         |
| 最大靈敏度時的測量範圍 | [cm/s]  | 3...60          |
| 精度/偏差       |         |                 |
| 介質溫度梯度最大值   | [K/min] | 15              |
| 反應時間        |         |                 |
| 反應時間        | [s]     | 1...10          |
| 軟體/編程       |         |                 |
| 開關點調整       |         | 電位計             |
| 工作條件        |         |                 |
| 環境溫度        | [°C]    | -20...80        |
| 外殼防護等級      |         | IP 67           |
| 機械技術數據      |         |                 |
| 材質          |         | PBT-GF20        |
| 材質(潮濕部件)    |         | 不鏽鋼(1.4305/303) |
| 製程連接        |         | 1/4" NPT        |
| 顯示器/操作件     |         |                 |
| 顯示          | 功能      | 11 x LED        |
| 附件          |         |                 |
| 供貨範圍        |         | 螺絲刀             |
| 注釋          |         |                 |
| 包裝單位        |         | 1 件數            |
| 電氣連接        |         |                 |

連接器: 1 x M12; 編碼: A





# ST2614

流量監控器

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF



## 連接



芯線顏色：  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
BK = 黑色