




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SN0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

流量監控；溫度監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	< 230 AC
消耗功率最大值	[VA]	3
開機延遲時間	[s]	< 30
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合
開關功能溫度監控	溫度超標時繼電器斷開
開關功能斷線監控	斷線和短路時繼電器斷開

反應時間

反應時間	[s]	< 10
------	-----	------

軟體/編程


開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關
開關點設定	電位計
溫度範圍	20...100



流動感測器的控制顯示器

VS0200/230VAC

已設定開關點的重複精度	[K]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
	開關狀態	LED, 紅色
	開關狀態	LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: 16 x ...2.5 mm ²		
連接		



- 1: Relais 斷線監控 / 溫度監控
 2: Relais 流量監控

芯線顏色:

BN = 棕色
 BU = 藍色
 BK = 黑色
 WH = 白色
 GY = 灰色