
ST2000

分體式流動感測器

STR14ABA

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
製程連接		G 1/4 外螺紋
應用		
應用		高溫範圍
介質		液體; 氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	30
液體		
應用		高溫範圍
介質溫度	[°C]	-25...80
氣體介質		
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0100
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	5...1500
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67

ST2000

分體式流動感測器

STR14ABA


機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接	G 1/4 外螺紋

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, Silflex-PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 4 x 0.5 mm²

連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色