


ST2212

分體式流動感測器

STR14ABBE1/10m



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 G 1/4 外螺紋

應用

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 30

液體

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0100 Ex

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 5...1500

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體

反應時間 [s] 1...10

氣體介質

反應時間 [s] 1...10

工作條件

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

外殼 螺紋結構


ST2212



分體式流動感測器

STR14ABBE1/10m

材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	G 1/4 外螺紋
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 10 m, Silflex-PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²	
連接	



	芯線顏色：
BN =	棕色
GN =	綠色
WH =	白色
YE =	黃色