


ST1404

分體式流動感測器

STM12AAC/US-100-H



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 M12 x 1

應用

介質 液體；腐蝕性的介質

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 5

液體

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0100

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 7

反應時間

反應時間 [s] 2...20

液體

反應時間 [s] 2...20

工作條件

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

外殼 螺紋結構

尺寸 [mm] M12 x 1

螺紋代號 M12 x 1

材質 PTFE

製程連接 M12 x 1

注釋

包裝單位 1 件數

ST1404



分體式流動感測器


STM12AAC/US-100-H

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A; 電纜長度最大值：100 m



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色