

ST1604

流量監控器


SCM12ABAFPKG/US-100-IPF



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SI5000 + E40101

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量：1
製程連接	M12 x 1

應用

介質	液體
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量：1
---------	----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1

ST1604



流量監控器

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2.5	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		400	
短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
測量/設定範圍			
設定範圍 [cm/s]		3...300	
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		3...60	
精度/偏差			
介質溫度梯度最大值 [K/min]		15	
反應時間			
反應時間 [s]		1...10	
軟體/編程			
開關點調整		電位計	
工作條件			
環境溫度 [°C]		-20...80	
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
尺寸 [mm]		M12 x 1	
螺紋代號		M12 x 1	
材質		PBT-GF20	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)	
製程連接		M12 x 1	
顯示器/操作件			
顯示		功能	11 x LED
附件			
供貨範圍		密封圈： 2 x AMF 30 螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器：1 x M12；編碼：A



ST1604

流量監控器

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF



連接

