


ST1620

流量監控器

SCM12ABAASI /US-100



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接

M12 x 1

應用

介質

液體

介質溫度

[°C]

-25...80

抗壓強度

[bar]

30

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

電流損耗

[mA]

< 45

防護等級

II

反相保護

是

開機延遲時間

[s]

< 20

輸出

電氣設計

AS-i

過載保護

是

測量/設定範圍

設定範圍

[cm/s]

3...300

最大靈敏度時的測量範圍

[cm/s]

3...60

精度/偏差

介質溫度梯度最大值

[K/min]

15

反應時間

反應時間

[s]

1...10

ST1620



流量監控器

SCM12ABAASI /US-100

軟體/編程		
開關點調整		電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
AS-i分類		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代碼	[hex]	1
機械技術數據		
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		M12 x 1
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
附件		
供貨範圍	密封圈： 2 x AMF 30 螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

