


ST2615

流量監控器

SCN14ABAFNKG/PH



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

1/4" NPT

應用

介質

液體

介質溫度 [°C]

-25...80

抗壓強度 [bar]

30

電氣數據

工作電壓 [V]

20...36 DC

電流損耗 [mA]

< 45

反相保護

是

開機延遲時間 [s]

< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

輸出

輸出數量

1

輸出信號

開關信號

電氣設計

PNP

數字輸出數量

1

輸出功能

常開/常閉; (可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值 [V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]

400

ST2615



流量監控器

SCN14ABAFNKG/PH

短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整		電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		1/4" NPT
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
附件		
供貨範圍		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A




ST2615

流量監控器

SCN14ABAFNKG/PH



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色