




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	G 1/4 外螺紋
------	-----------

應用

應用	高溫範圍
介質	液體；氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	高溫範圍
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0100
---------	---------

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s]	5...1500
-------------	----------

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	15
-------------------	----

反應時間

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

ST2004



分體式流動感測器
STR14ABA/US-100-H

液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		G 1/4 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m



連接		
芯線顏色：		
BK =	黑色	
BN =	棕色	
BU =	藍色	
WH =	白色	