


ST3406

分體式流動感測器
STR12AACE1



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
製程連接		G 1/2 外螺紋
應用		
應用		Ex zone 1
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	5
液體		
應用		Ex zone 1
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0100 Ex
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	7
反應時間		
反應時間	[s]	2...20
液體		
反應時間	[s]	2...20
工作條件		
外殼防護等級		IP 67

ST3406




分體式流動感測器
STR12AACE1

機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	PTFE
製程連接	G 1/2 外螺紋

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接
電纜: 2 m, Silflex-PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²

連接



BN = 棕色
GN = 綠色
WH = 白色
YE = 黃色

芯線顏色：