


ST3601

流量監控器

SCR12ABAFPKG/6M/PH



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

G 1/2 外螺紋

應用

介質

液體

介質溫度 [°C]

-25...80

抗壓強度 [bar]

30

電氣數據

工作電壓 [V]

20...36 DC

電流損耗 [mA]

< 45

反相保護

否

開機延遲時間 [s]

< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

輸出

輸出數量

1

輸出信號

開關信號

電氣設計

PNP

數字輸出數量

1

輸出功能

常開/常閉; (可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值 [V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]

400

ST3601



流量監控器

SCR12ABAFPKG/6M/PH

短路保護		否
過載保護		否
測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整	電位計	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
尺寸	[mm]	60 x 41 x 83
材質	PBT-GF20	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303)	
製程連接	G 1/2 外螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
附件		
供貨範圍	密封圈: 2 x AMF 30	
	螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	

ST3601

流量監控器

SCR12ABAFPKG/6M/PH



電氣連接

電纜: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色