

ST3653

流量監控器


SCN12ADBAKOW/LS



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SI5006 + E40107

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	1/2" NPT

應用

應用	高壓範圍
介質	液體
介質溫度 [°C]	-25...60
抗壓強度 [bar]	300

電氣數據

工作電壓 [V]	70...140 AC
電流損耗 [mA]	< 40
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	繼電器
數字輸出數量	1
輸出功能	常開

ST3653




流量監控器

SCN12ADBAKOW/LS

短路保護		否	
測量/設定範圍			
設定範圍	[cm/s]	3...300	
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60	
精度/偏差			
介質溫度梯度最大值	[K/min]	300	
反應時間			
反應時間	[s]	1...10	
軟體/編程			
開關點調整	電位計		
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...60	
外殼防護等級	IP 67		
機械技術數據			
材質	PBT-GF20		
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)		
製程連接	1/2" NPT		
顯示器/操作件			
顯示	功能	11 x LED	
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C



連接

