


ST3204

分體式流動感測器

STR12ABB/US-100-H



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 G 1/2 外螺紋

應用

應用 高溫範圍

介質 液體；氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 30

液體

應用 高溫範圍

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0100

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 5...15

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

ST3204




分體式流動感測器
STR12ABB/US-100-H

液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器：1 x M12；編碼：A；電纜長度最大值：100 m



連接



BN = 棕色
WH = 白色
YE = 黃色
GN = 綠色