


ST3210

分體式流動感測器
STR12ABBE1



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
製程連接		G 1/2 外螺紋
應用		
應用		Ex zone 1
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	30
液體		
應用		Ex zone 1
介質溫度	[°C]	-25...80
氣體介質		
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0100 Ex
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	100...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10

ST3210



分體式流動感測器

STR12ABBE1

液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, Silflex-PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 4 x 0.34 mm ²		
連接		



	芯線顏色:
BN =	棕色
GN =	綠色
WH =	白色
YE =	黃色