




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SN0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

流量監控; 溫度監控

電氣數據

工作電壓公差

[%]

-10...10

工作電壓

[V]

< 110 AC

開機延遲時間

[s]

30

頻道數

1

輸出

輸出數量

2

電氣設計

繼電器

開關功能流量監控

有流量時繼電器閉合

開關功能溫度監控

溫度超標時繼電器閉合

軟體/編程

開關點調整

電位計

選擇液體/氣體

滑動開關

溫度範圍

[°C]

20...80

已設定開關點的重複精度

[K]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

0...60

外殼防護等級

IP 40

防護等級接線端子


IP 20



流動感測器的控制顯示器

VS0200/110VAC

機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
	開關狀態	LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: 16 x ...2.5 mm²		
連接		



- 1:

Relais 溫度監控
- 2:

Relais 流量監控
- 芯線顏色：
- BN =

棕色
- BU =

藍色
- BK =

黑色
- WH =

白色
- GY =

灰色