




1 3/4" Clamp ISO 2852



EC 1935/2004

FCM



IO-Link



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
測量範圍 [°C]	-50...200
通信接口	IO-Link
製程連接	Clamp DN06...DN08 (1/4...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
面板安裝長度 EL [mm]	60

應用

測量元件	1 x Pt 1000; (根據 DIN EN 60751 標準, A 級)
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	100
真空阻抗 [mbar]	-1000

電氣數據

工作電壓 [V]	18...32 DC; (符合 cULus - Class 2 標準)
電流損耗 [mA]	< 50
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	2

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	類比信號; IO-Link; (可配置)
類比輸出數量	1
類比電流輸出 [mA]	4...20
負載最大值 [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
短路保護	是
過載保護	是

測量/設定範圍

測量範圍 [°C]	-50...200
出廠設定	0...200 °C



溫度傳送器

TA-060CLEC34- - /US

分辨率		
類比輸出分辨率	[K]	0.04
精度/偏差		
精密類比輸出	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% MS)$
溫度係數	[測量范围值的百分比 / 10 K]	0,1; (如果出現參考條件偏差 $25 \pm 5 ^\circ C$)
反應時間		
響應時間 T05 / T09	[s]	< 0,5 / < 2,0
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
注意環境溫度		在介質溫度: < 160 °C
		-25...60 °C
		在介質溫度: < 200 °C
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC 電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	232
注意許可證		出廠證書可在 www.factory-certificate.ifm 下載
UL 認證	UL 認證編號	K002
機械技術數據		
重量	[g]	112.5
尺寸	[mm]	Ø 18.73
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光
製程連接		Clamp DN06...DN08 (1/4...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性 Ra/Rz		Ra: < 0.8
探桿直徑	[mm]	6
面板安裝長度 EL	[mm]	60
注釋		
注釋		MS = 設定測量範圍值
		精確值適用於流動的水。
包裝單位		1 件數



電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

