


TS2056



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KCID10-...../US/



DNV
DNV.COM/AF

產品特徵

測量範圍	-50...250 °C	-58...482 °F
製程連接	Ø 10 mm	
面板安裝長度 EL	[mm]	42

應用

測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
介質	液體和氣體介質	
抗壓強度	[bar]	160
注意抗壓強度	應用於卡套式管接頭的安裝	
最小的插入深度	[mm]	15

電氣數據

防護等級	III	
------	-----	--

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	42
測量範圍	-50...250 °C	-58...482 °F
注釋測量範圍	靜止的: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

精度/偏差

精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----	-----	-------------------------

反應時間

響應時間T05 / T09	[s]	12 / 39; (根據DIN EN 60751標準)
---------------	-----	-----------------------------

工作條件

外殼防護等級	IP 67	
--------	-------	--

認證/測試

MTTF	[年]	11415.5
------	-----	---------

機械技術數據

重量	[g]	86.6
尺寸	[mm]	Ø 10
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PFA/PTFE	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
製程連接	Ø 10 mm	
探桿直徑	[mm]	10
面板安裝長度 EL	[mm]	42

TS2056



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KCID10-...../US/

注釋

注釋

精確值適用於流動的水。

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜：2 m, PTFE

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

