


TS2256



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KCID06-...../US/ IV



產品特徵

測量範圍	-50...250 °C	-58...482 °F
製程連接	Ø 6 mm	
面板安裝長度 EL	[mm]	50

應用

測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
介質	液體和氣體介質	
最小的插入深度	[mm]	15

電氣數據

防護等級	III	
------	-----	--

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	50
測量範圍	-50...250 °C	-58...482 °F
注釋測量範圍	靜止的: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

精度/偏差

精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----	-----	-------------------------

反應時間

響應時間T05 / T09	[s]	11 / 37; (根據DIN EN 60751標準)
---------------	-----	-----------------------------

工作條件

外殼防護等級	IP 67	
--------	-------	--

認證/測試

MTTF	[年]	11415.5
------	-----	---------

機械技術數據

重量	[g]	72.7
尺寸	[mm]	Ø 6
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)	
製程連接	Ø 6 mm	
探桿直徑	[mm]	6
面板安裝長度 EL	[mm]	50

注釋

注釋	精確值適用於流動的水。	
包裝單位	1 件數	

TS2256



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KCID06-...../US/ IV

電氣連接

電纜: 2 m, PTFE

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

