


TS522A



旋入式感測器的溫度電纜感測器

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



產品特徵		
測量範圍	-20...115 °C	-4...239 °F
製程連接	旋入式感測器 10 x 10 x 42 mm	
應用		
測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
安裝	應用於固定件的接觸感測器	
電氣數據		
防護等級	III	
測量/設定範圍		
測量範圍	-20...115 °C	-4...239 °F
注釋測量範圍	非ATEX應用的測量範圍: -20...150 °C / -4...302 °F	
精度/偏差		
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	13 / 39
工作條件		
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
ATEX標記	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[年]	19025.9
機械技術數據		
重量	[g]	232
外殼	旋入式感測器	
尺寸	[mm]	10 x 10 x 42
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
製程連接	旋入式感測器 10 x 10 x 42 mm	
注釋		
包裝單位	1 件數	

TS522A




旋入式感測器的溫度電纜感測器

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

電氣連接

電纜: 5 m, 矽樹脂

連接



RD = 芯線顏色：
WH = 紅色
白色