


TM4541

帶系統接口的溫度感測器

TM-150KFER12-

/US/



L = 探桿長度 對應於面板安裝長度EL



產品特徵

測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
製程連接	螺紋連接 G 1/2 密封錐面	
面板安裝長度 EL	[mm]	150

應用

特殊的性能	鍍金接點	
測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
介質	液體和氣體介質	
抗壓強度	[bar]	160
注意抗壓強度	感測器	
最小的插入深度	[mm]	15
如果安裝在適配器中, 適配器技術資料規格適用。		

電氣數據

防護等級	III	
------	-----	--

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	150
測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F

精度/偏差

精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----	-----	-------------------------

反應時間

響應時間T05 / T09	[s]	1 / 3; (根據DIN EN 60751標準)
---------------	-----	---------------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 68; IP 69K	

認證/測試

抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	22831.05

機械技術數據

重量	[g]	155.5
----	-----	-------



帶系統接口的溫度感測器

TM-150KFER12-

/US/

材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光
旋緊扭矩 [Nm]	30...50
製程連接	螺紋連接 G 1/2 密封錐面
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	Ra: < 0.8
探桿直徑 [mm]	6
面板安裝長度 EL [mm]	150

注釋

注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"
	精確值適用於流動的水。
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

