


TM5601



帶系統接口的溫度感測器

TM-025KCBN14- /US/



產品特徵		
測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
製程連接	螺紋連接 1/4" NPT	
面板安裝長度 EL	[mm]	25
應用		
特殊的性能	鍍金接點	
測量元件	1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
介質	液體和氣體介質	
抗壓強度	[bar]	400
注意抗壓強度	感測器	
	如果安裝在適配器中, 適配器技術資料規格適用。	
最小的插入深度	[mm]	15
電氣數據		
防護等級	III	
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	15
測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差		
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	1 / 3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 68; IP 69K	
認證/測試		
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	22831
UL認證	UL認證編號	K004

TM5601



帶系統接口的溫度感測器

TM-025KCBN14- /US/

機械技術數據

重量	[g]	27.2
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
製程連接		螺紋連接 1/4" NPT
探桿直徑	[mm]	6
面板安裝長度 EL	[mm]	25

注釋

注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

