
TS2789

帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



產品特徵			
測量範圍		-40...90 °C	-40...194 °F
製程連接		螺紋連接 M5 外螺紋	
應用			
特殊的性能		鍍金接點	
測量元件		1 x Pt 100;（根據DIN EN 60751標準， A級）	
安裝		應用於固定件的接觸感測器	
電氣數據			
防護等級		III	
測量/設定範圍			
測量範圍		-40...90 °C	-40...194 °F
精度/偏差			
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
反應時間			
響應時間T05 / T09	[s]	3 / 8;（根據DIN EN 60751標準）	
工作條件			
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	11415.5	
機械技術數據			
重量	[g]	80.95	
外殼		螺紋安裝	
尺寸	[mm]	M5 / L = 26	
螺紋代號		M5	
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
旋緊扭矩	[Nm]	1.5	
製程連接		螺紋連接 M5 外螺紋	
注釋			
包裝單位		1 件數	

TS2789

帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

電氣連接

電纜: 2 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

