TS2151


帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KCKD8 /US/ /V

停產產品 - 存檔登録

替代產品: TS2089 或者 TS2289

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵			
測量範圍		-40...150 °C	-40...302 °F
應用			
特殊的性能		鍍金接點	
測量元件		1 x Pt 1000; （根據DIN EN 60751標準， B級）	
介質		液體和氣體介質	
最小的插入深度	[mm]	15	
電氣數據			
防護等級		III	
測量/設定範圍			
測量範圍		-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差			
精確度	[K]	± (0,30 K + 0,005 x|t|)	
反應時間			
響應時間T05 / T09	[s]	7 / 18; （根據DIN EN 60751標準）	
工作條件			
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
重量	[g]	113	
尺寸	[mm]	Ø 8 / L = 50	
材質		不鏽鋼; FKM	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
探桿直徑	[mm]	8	
注釋			
注釋		精確值適用于流動的水 。	
包裝單位		1 件數	

TS2151

帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KCKD8 /US/ /V

電氣連接

電纜: 2 m, FKM

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

