


ZH4118



帶插頭連接電纜

ASTGH120MSS0005K12



應用	
特殊的性能	鍍金接點；屏蔽的電纜
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 30 AC/DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	1.5
工作條件	
環境溫度 [°C]	-30...80
環境溫度變化 [°C]	-5...80
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	551
尺寸 [mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	鋅，鍍銀的
注釋	
包裝單位	1 件數

ZH4118



帶插頭連接電纜


ASTGH120MSS0005K12

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 黑色, \varnothing 6.5 mm, 屏蔽; 12 x 0.14 mm² (18 x \varnothing 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.4 Nm



連接