




- 1 電磁流量計 SM6000
2 調整閥門
3 溫度傳送器 TA2405



產品特徵

應用於焊槍的過程連接

製程連接

螺紋連接 G 1/2 內螺紋

應用於供水的過程連接

製程連接

螺紋連接 G 1/2 內螺紋

流量監控

測量範圍

[l/min]

0.1...25

應用

特殊的性能

鍍金接點

應用

工業應用/工廠自動化；冷却水控制

安裝

經由適配器連接管道；軟管連接

測量參數

流量；溫度；累加器

控制

手動



冷却水控制面板 水冷式控制盤

FLUID MONITORING SYSTEM

介質	導電液體；水為基本的介質；乙二醇溶液	
介質溫度	[°C]	-10...70
組件	電磁流量計，SM6000	
	溫度傳送器，TA2405	
	調整閥門	
輸出		
輸出信號	開關信號；類比信號；脈衝輸出；IO-Link（可配置）	
輸出功能	常開/常閉；（可設定參數）	
測量/設定範圍		
流量監控		
測量範圍	[l/min]	0.1...25
溫度監控		
測量範圍	[°C]	-50...150
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67；（感測器）	
認證/測試		
承壓設備指令	良好的工程實踐；可應用於第2組流體；根據需求流體組1的液體	
機械技術數據		
重量	[g]	2662.35
安裝方式	安裝支架	
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; 炮銅 (2.1096.01)	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM; 丁晴橡膠；PVDF	
應用於焊槍的過程連接		
製程連接	螺紋連接 G 1/2 內螺紋	
應用於供水的過程連接		
製程連接	螺紋連接 G 1/2 內螺紋	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器：2 x M12; 觸頭 接點：鍍金的		