




冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 過濾器
- 2 電磁流量計 SM6000
- 3 水止閥
- 4 止迴閥
- 5 調整閥門
- 6 電子壓力感測器 PK6524



產品特徵

應用於焊槍的過程連接

製程連接

M22 x 1,5

應用於供水的過程連接

製程連接

M22 x 1,5



冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST WITH BALANCING VALVES

流量監控		
測量範圍	[l/min]	0.1...25
應用		
特殊的性能		鍍金接點
應用		工業應用/工廠自動化；冷却水控制
安裝		經由適配器連接管道；軟管連接
測量參數		流量；溫度；壓力；累加器
控制		手動
介質		導電液體；水為基本的介質；乙二醇溶液
介質溫度	[°C]	-10...70
抗壓强度	[bar]	10
組件		電磁流量計，SM6000
		電子壓力感測器，PK6524
		過濾器
		水止閥
		調整閥門
		止迴閥
輸出		
輸出信號		開關信號；類比信號；脈衝輸出；IO-Link（ 可配置 ）
輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）
測量/設定範圍		
監控壓力		
測量範圍	[bar]	0...10
流量監控		
測量範圍	[l/min]	0.1...25
溫度監控		
測量範圍	[°C]	-20...80
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67；（感測器）
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
承壓設備指令		良好的工程實踐；可應用於第2組流體；根據需求流體組1的液體
機械技術數據		
重量	[g]	3858
安裝方式		安裝支架
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; 炮銅 (2.1096.01)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM; 丁晴橡膠；PVDF
應用於焊槍的過程連接		
製程連接		M22 x 1,5

ZZ0262



冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST WITH BALANCING VALVES

應用於供水的過程連接

製程連接

M22 x 1,5

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

連接器: 3 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的