




Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP с ПЛК

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Применение	Работа в качестве децентрализованного контроля and Ethernet IP Gateway / Web-Server
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	24 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA]	< 400
Общее потребление тока из AS-i [mA]	10
Макс. потребляемая мощность [VA]	10
Количество AS-i мастеров	2
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	RS232; Ethernet
Ethernet	
Скорость передачи	10; 100
Протокол	EtherNet/IP; IP
Тип использования	Передача данных
Примечание к интерфейсам	CIP протокол EtherNet/IP группа сервера 2 и группа 3



Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP с ПЛК

Control.E 2Mstr ET IP RS232

RS232		
Количество интерфейсов R232		1
Скорость передачи		9600...115200 Baud
Метод подключения		RJ11
Тип использования		программирование
Примечание к интерфейсам		электрически изолированные

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95
Степень защиты		IP 20

AS-i классификация		
AS-i версия		2.1
AS-i профиль		M1e

Механические данные		
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Материал		алюминий; стальной лист оцинкованный

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	3 x LED, красный
		4 x LED, зелёный
		2 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение		
Соединение		

