

AC2034




Универсальный модуль AS-интерфейс

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC2035

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 маркер



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 60
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Встроенный "Watchdog"		да

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 4
-----------------------------	--------------------------------

Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
Количество цифровых выходов	4
Цепь	PNP
Диапазон напряжения DC	[V] 24; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA] 1000
Защита от короткого замыкания	да
Гальваническая развязка	да



Универсальный модуль AS-интерфейс

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды		[°C]		-25...60		
Степень защиты		IP 65				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
AS-i классификация						
AS-i профиль		S-8.0				
AS-i конфигурация ввода/вывода		[hex]		8		
ID код AS-i		[hex]		0		
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Наименование	O-1	O-2	O-3	O-4
Биты параметров		Бит параметра	Функция			
		P0	самоконтроль для всех выходов	активирован* /	отключен	
		P1	не используется			
		P2	не используется			
		P3	не используется			
Механические данные						
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля FC-E или SC				
Материал		PA 6-GF30; нерж. сталь (1.4305/303)				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы		светодиод, зелёный		
		Функция		светодиод, жёлтый		
Примечания						
Упаковочная величина		1 шт.				
электрическое подключение						
Переходник "clamp": контактные выводы в нижней части , FK-E / PG:						