DC0102

Оценочная электроника для контроля скорости

D100/230VAC/3-CHANNEL

Артикул недоступен - архивная позиция





CE

Характеристики		
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Размеры	[mm]	75 x 100 x 110
Приложение		
Применение		обработка импульсной последовательности относительно достижения минимальной скорости вращения в оборудовании; центрифуги; агитаторы
Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Номинальный допуск напряжения	[%]	10
Номинальный допуск напряжения 2	[%]	10
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	24
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество релейных выходов: 3
Выходы		
Количество релейных выходов		3
Нагрузка на контакты		4 A / 250 V AC (30 V DC)
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах	[Imp/min]	50...500

DC0102

Оценочная электроника для контроля скорости

D100/230VAC/3-CHANNEL

Точность/ погрешность		
Гистерезис	[% от Sr]	< 5
Воспроизводимость	[% от Sr]	< 5
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...55
Степень защиты		IP 40
Степень защиты клемм		IP 20
Механические данные		
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Размеры	[mm]	75 x 100 x 110
Материал		пластмасса

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, зелёный
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания	
Примечания	*) специальное исполнение

электрическое подключение

клеммы: ...2,5 mm²

Соединение