
DN0210

Коммутирующий усилитель

N200/SA-1 110-240VAC



1 сменные колодки с резьбовыми клеммами
2 маркер
3 с потенциометром
4 Установка на DIN-рейке

Характеристики		
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Приложение		
Применение		Блок питания и обработка сигналов
Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	110...240
Номинальный допуск напряжения	[%]	> 20
Номинальный допуск напряжения 2	[%]	20...10
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Сопротивление изоляции	[V]	9
Макс. потребляемая мощность AC	[W]	11
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 300 mA)
Количество каналов		1
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество релейных выходов: 1

DN0210

Коммутирующий усилитель

N200/SA-1 110-240VAC

Входы		
Входная цепь цифровых входов		PNP/NPN
Выходы		
Количество релейных выходов		1
Нагрузка на контакты		4 A (240 V AC, 24 V DC); (омическое сопротивление)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	80; (40 °C: 50 % без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	3000
Степень защиты		IP 20
Степень защиты клемм		IP 20
Степень загрязнения		2; (≤ 240 V AC)
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	290
Механические данные		
Вес	[g]	214
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Способ монтажа		рейка; (TH35 EN 60715)
Материал		пластмасса: PC-GF20
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	напряжение питания	1 x светодиод, зелёный
	Выход	1 x светодиод, жёлтый
	ошибки	1 x светодиод, красный
Принадлежности		
Комплект поставки		разъём: 3 x 4-полюсный, с винтовым соединением

DN0210


Коммутирующий усилитель

N200/SA-1 110-240VAC

электрическое подключение

штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5,0 mm

Соединение



05	реле нормально открытый
06	реле стандартный
07	реле стандартный
08	реле размыкающий контакт
09	DC Питание датчика (+)
10	сигнал от датчика pnp/npn
11	не используется
12	DC Питание датчика (-)
21	AC напряжение питания (L)
22	AC напряжение питания (L)
23	AC напряжение питания (N)
24	AC напряжение питания (N)