
E10395

Соединительный кабель

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC036
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.



E10395


Соединительный кабель

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
WH =	белый
YE =	жёлтый

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.

