




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8/6M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OIF
OIF	
Диапазон оптоволокна [mm]	23
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M8
Длина [mm]	6000
Минимальный радиус изгиба [mm]	30
Материал	Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий

E20558



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8/6M

Материал оболочки волокна	алюминий
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.