




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Применение	Небольшой радиус изгиба
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Диапазон оптоволокну [mm]	60
OBF	
Диапазон оптоволокну [mm]	130
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	520
OO50	
Диапазон оптоволокну [mm]	160
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Механические данные	
Вес [g]	34
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Резьба чувствительной головки	M3
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	10
Расположение оптических волокон	
Диаметр сердцевины [mm]	0,5
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PE
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 4 x M3
	контролочная шайба с внутренними зубцами: 4
	Адаптер: OBF
	Адаптер: OOF
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна:, E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.