




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Применение	Небольшой радиус изгиба
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Диапазон оптоволокну [mm]	20
OBF	
Диапазон оптоволокну [mm]	25
OCF (High Power)	
Диапазон оптоволокну [mm]	200
OO50	
Диапазон оптоволокну [mm]	60
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Механические данные	
Вес [g]	33
Исполнение чувствительной головки	прямой



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Резьба чувствительной головки	M4
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	10
Расположение оптических волокон	⦿
Диаметр сердцевины [mm]	2 x 0,5
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PE
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 2 x M4
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна.: E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.