




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8



Приложение		
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Применение	Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OIF	
OIF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	70
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Вес	[g]	94,5
Исполнение чувствительной головки	прямой	
Резьба чувствительной головки	M8	
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30; (для фиксированной инсталляции)
Расположение оптических волокон		



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8

Материал	Адаптер: РА (полиамид)
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	алюминий
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 2 x M8, нерж.сталь
	контролочная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M30
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.