




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-A-A-R3/1.5M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OIF
OIF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	90
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	угловой
Длина [mm]	1500
Минимальный радиус изгиба [mm]	30
Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий

E20309



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-A-A-R3/1.5M

Материал оболочки волокна	алюминий
Принадлежности	
Комплект поставки	E20103
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.