

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T0000

transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

Messbereich: -1...100 °C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA

output:

Genauigkeit: ± 0,1000 % FS

accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2020

date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678

job no.:

Referenzgerät: T0000000

reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN ISO 9001:2015

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

PTB-Zertifikat: Nein / No

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature:

Null-Wert <i>reference value</i>	Null-Wert <i>start value</i>	Ausgangssignal <i>output</i>
0 °C	0 °C	4,0000 mA
100 °C	100 °C	20,0000 mA

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach einem Referenz-
 Experiment der Vorgehensvorschrift in Anlehnung an die Normenreihe Temperatur-Transmitter nach DIN EN 17040.
 The calibration was carried out at the "ambient temperature" with a "reference standard" according to reference standard in
 accordance with the standard of DIN EN 17040.

Die Angaben zur Messgenauigkeit beruhen auf den Unsicherheiten des Messverfahrens und denen des
 Kalibriergegenstandes gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgerundeten Eindeutigkeitsgrad von 100 %.
 The specified accuracy is based on the uncertainty of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
 values refer to the certainty of 100 %.

Das gesamte große Messgerät, das einen gesamten Messbereich, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten
 ISO Systems, gültig kalibriert wird und kalibrierte Transmitter einschließt ist:
 The entire large measuring system, following a ISO system certified according to DIN EN ISO 9001:2015, is also calibrated and can be traced
 back to national standards.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 remark: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Das große große

Kalibrierung in 10000 Teilung

Temperatur

Abweichung: ± 0,1000 % FS

www.ifm.com

Tele: +49 (0)52 74 00 10 10

應用	
設計	適應用於測量範圍最大值為900 l/min的SM0510和SM2130，僅可在600 l/min流量範圍內進行校準和再校準！，應用於型號，SM0510, SM2xxx, SM6xxx, SM7xxx, SM8xxx, SM9xxx
機械技術數據	
重量	[g] 33.17
注釋	
注釋	校準證書須與相應的感測器一起訂購。
	相應的感測器與校準證書一起供貨。
	校準證書為兩種語言（ 德語/英語 ）。
	如果感測器乾淨無損地返回，後續訂單才可能。
	在因特網技術資料裏，示例證書存儲在選項“下載”中。