AC1005


Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC1027
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Запасные части для систем Кронес необходимо приобрести прямо у компании Кронес.
Данный прибор напрямую несовместим.



1 серийный интерфейс RS232C
2 Интерфейс PROFIBUS DP

Приложение		
Применение		Применение в качестве mini-ПЛК и шлюза
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	22...30 DC; (24 DC ; по PELV)
Сопротивление изоляции	[V]	500
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	80
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Разделение потенциалов		да
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		RS232

AC1005

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

RS232		
Количество интерфейсов R232		1
Скорость передачи		4800...62400 Baud
Метод подключения		SUB-D
Тип использования		программирование
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i профиль		M1
AS-i сертификат		22501
Механические данные		
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Материал		алюминий
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция контроля	2 x светодиод, красный
		2 x светодиод, зелёный
		2 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Примечания		Запасные части для систем Кронес необходимо приобрести прямо у компании Кронес.
		Данный прибор напрямую несовместим.
Рекомендации		Запасные части для систем Кронес необходимо приобрести прямо у компании Кронес.; Данный прибор напрямую несовместим.
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

винтовые клеммы: 5 x

Соединение

